



Anro Tool Kft.

Székhely: 6726 Szeged, Szőregi út 62-64.
Tel/Fax: +36 62 401-451 / +36 62 405-699
Telephely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 16.
Tel/Fax: +36 1 808 9991 / +36 1 808 9992
Web/ Email: www.anro-ker.hu / info@anro-ker.hu

Használati útmutató

16335 Akkumlátoros pumpa

Technikai információk

- nagy kapacitású akkumlátor: 3x2000mAh
- teljesítmény: 80W
- feszültség: 12V
- töltő csatlakozás: Type C
- üzemi hőmérséklet: -20°C ~ 60°C
- funkciók: abroncs pumpa, zseblámpa, SOS jelző, hordozható töltő
- zajszint: 60 – 80 dB
- méretek: 170x69x50 mm
- súly: 598 g
- kiegészítők: szivargyújtós töltőkábel, USB töltőkábel, pumpa tömlő, adapterek, táska

Működtetés

- Első használat előtt töltsse 4 órán keresztül
- Nyomja meg 3mp-ig a bekapcsoló gombot amíg a képernyő felvillan
- Üzem mód kiválasztáshoz nyomja meg a ↔ gombot
 - rövid megnyomásával: autó, kerékpár, motorkerékpár, labda
 - hosszan nyomvatartva: PSI, BAR, KPA, KG/CM²
- A +/- gombok segítségével beállíthatja a kívánt nyomásértéket
 - hosszan megnyomva gyorsan növelhető az érték
- A fújás elindításához nyomja meg a bekapcsoló gombot
- Amikor a nyomás eléri a kívánt értéket a készülék leáll
- A kompresszió befejezése után várjon 1-2 percet, majd válassza le a tömlőt
- A kikapcsoló gombot 3mp-ig nyomva tartva kapcsolhatja ki a készüléket

Zseblámpa / SOS funkció:

- Nyomja meg a SOS gombot a LED lámpa bekapcsolásához
- Ismételt megnyomásával megváltoztatható a világítás módja
 1. zseblámpa funkció
 2. lassú SOS figyelmeztető lámpa
 3. gyors SOS figyelmeztető lámpa
 4. kikapcsolás

Figyelmeztetés

- Szigorúan tilos a 12 percnél hosszabb használat
- 12 perc használat után hagyja állni 3 percig

- Ne szerelje szét a készüléket és az alkatrészeket
- Száraz, jól szellőző helyen tárolja